



Máy Phun Thuốc Dùng Pin
DUS054 / US053D 5L



Phun nhanh
chóng mà không
cần bơm tay



hình ảnh: DUS054

Áp suất tối đa cho
phép

0.3 MPa

Bình chứa thuốc

5L

DUS054




US053D





Ống phun dạng thẳng



Chiều dài cần phun thuốc 0.5-0.7 m

Điều chỉnh bằng cách nới lỏng ốc

Đầu phun đôi dạng chữ H

Đầu phun đơn/ phun đôi có thể chọn



Phun hai đầu cho phép phun diện rộng

2 chế độ lựa chọn



Chế độ phun xịt tối ưu cho việc tưới nước hoặc bón phân cho cây trồng, chẳng hạn như cây nằm cách xa người dùng một chút.

Bình chứa được thiết kế tối ưu



Cả hai mặt đều được thiết kế cong để vừa vặn với cơ thể người sử dụng thoải mái khi mang máy trên vai, giúp tăng năng suất của người sử dụng.

Dễ dàng tháo pin



Tháo pin dễ dàng chỉ bằng cách đẩy móc của pin.

Thời gian sử dụng liên tục/khả năng phun

Thời gian sử dụng liên tục/khả năng phun Trên 1 lần sạc đầy pin sử dụng đầu phun đơn

	Phun sương	Phun xịt
DUS054 BL1830B	240 phút / 110 L	235 phút / 140 L
US053D BL1016	95 phút / 40 L	90 phút / 50 L

Công tắc bóp để điều khiển

1.7m ống



Công tắc nguồn chính

3 đèn led hiển thị lưu lượng pin

hình ảnh : US053D

XPT

Tăng cường chống bụi và ẩm khi sử dụng dưới thời tiết xấu

Thời gian sạc

18V LITHIUM-ION			12Vmax LITHIUM-ION			
	DC18RC	DC18RD	DC18SD		DC10SB	DC10WD
BL1815N 1.5Ah	15 phút		30 phút	BL1016 1.5Ah	22 phút	50 phút
BL1820B 2.0Ah	24 phút		45 phút			
BL1830B 3.0Ah	22 phút		60 phút	BL1021B 2.0Ah	30 phút	70 phút
BL1840B 4.0Ah	36 phút		90 phút			
BL1850B 5.0Ah	45 phút		110 phút	BL1041B 4.0Ah	60 phút	130 phút
BL1860B 6.0Ah	55 phút		130 phút			

Máy Phun Thuốc Dùng Pin
DUS054/ US053D 5 L

Áp suất tối đa	0.3 MPa
Bình chứa thuốc	5 L
Độ dài ống	1.7 m
Chiều dài cần phun	0.5 - 0.7 m
Ren gắn vòi phun	G 1/4
Kích thước	DUS054: 343 x 182 x 368 mm US053D: 343 x 182 x 343 mm
Trọng lượng	DUS054: 3.2 - 3.5 kg US053D: 2.9 - 3.0 kg
DUS054Z/US053DZ:	Không kèm pin, sạc
Phụ kiện đi kèm:	
DUS054Z:	Đầu phun đôi dạng chữ H (PR00000142), cần phun (PR00000145), giữ đầu phun (PR00000144), dây đeo vai (PR00000128)
US053DZ:	Đầu phun đôi dạng chữ H (PR00000142), cần phun (PR00000145), giữ đầu phun (PR00000144), dây đeo vai (PR00000128)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu S, số 1, Đường số 6, KCN - DT - DV VSP Bắc Ninh, X. Phú Châu,
TX Từ Sơn, T. Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942 Fax: 0222 376 5941

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. HÀ NỘI
Điện thoại: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
102 Triệu Nữ Vương, P. Hải Châu 2, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0236 352 5079/ 0236 352 5179 Fax: 0236 352 5479

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CẦN THƠ
366 Võ Văn Kiệt, Khu Vực 5, Phường An Thủy,
Quận Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ
ĐT: 0292 3894 358 Fax: 0292 3894 359

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH BUƠN MA THUỘT
68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk
ĐT: 0262 355 4556 Fax: 0262 355 4557

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Duẩn, D. An Hồng Huyện Reveside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 8831 529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHA TRANG
1053 Đường 2 tháng 4, P. Vạn Thạnh, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa
ĐT: 0258 3823 338

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12 Trịnh Văn Căn, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3821 5191